



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølv damp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølv- eller natriumlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E40 [E40]
Driftsposisjon	H15 [Hengende +/-15D eller vertikal flate opp (BU)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	645 [CCT of 4500K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	367
Kromatisk koordinat Y (nom)	374
Korrelert fargetemperatur (nom)	4500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	65
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	395,0 W

Spenning (nom.)	125 V
Spenning (nom.)	125 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	ED120 [ED 120 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	67 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	434 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus


Fullstendig produktnavn	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Full EOC	871150018111410
Bestillingskode	18111410
Materialenr. (12NC)	928074709891
Lokal bestillingskode	3858222
SAP-teller – antall per pakke	1

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121,5 mm	284 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

