



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z opalizowaną zewnętrzną bańką

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zamkniętych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym do wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	H15 [Zawieszane +/-15D lub Trzonek do góry (BU)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	645 [CCT of 4500K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	367
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	374
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	65
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	395,0 W
Napięcie (Nom)	125 V


Napięcie (Nom)	125 V
Układy sterowania i ściemniania	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Szkoło powlekane
Kształt bańki	ED120 [ED 120 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	67 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	434 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6
Pełna nazwa produktu	MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

Full EOC	87115001811410
Kod zamówienia	18111410
Materiał Nr (12NC)	928074709891
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500181114


Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500181121

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121,5 mm	284 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

MASTER HPI Plus

