



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Kompakt to-soklet metalhalogenlampe med dobbelt forsegling.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	Double Ended
Driftsposition	P5 [Parallel +/-5D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	740 [CCT of 4000K]
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	374
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4100 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	91 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	65
Buelængde O (Nom)	42,5 mm
Drift og el	
Strømforbrug	1.040,0 W
Spænding (nom.)	130 V


Spænding (nom.)	130 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	74 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	1144 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Det fulde produkt navn	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Full EOC	871150021424900
Beskrivelse af lokal kode	2040300852

MASTER MHN-FC

Ordrekode	928075705130
Materialenr. (12NC)	928075705130
Lokal ordrekode	2040300852
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548256


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500214249

Målskitse




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
1000W/740 230V XW							

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

