



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	Double Ended
Driftposition	P5 [Parallell +/- 5D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Färgbeteckning	Vit (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	374
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4100 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	91 lm/W
Färgåtergivningsindex	65
Båglängd O (Nom)	42,5 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 040,0 W
Spänning (nom)	130 V

Spänning (nom)	130 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	74 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1144 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Full EOC	871150021424900
Beställningsnummer	928075705130
Materialnummer (12NC)	928075705130
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

MASTER MHN-FC


EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291548256
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500214249

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
1000W/740 230V XW							

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

