



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 400 1CT/4

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX9.5 [GX9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	28'440 lm
Lichtstrom	31'600 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	326
Farbkoordinate Y (nom.)	321
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	5830 K
Nennlichtausbeute (nom.)	79 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Bogenlänge O (Nom.)	6.0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	400 W
Lampenstrom (Nom)	7 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 400 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 400 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869641600600
Bestellcode	41600600
Material-Nr. (12NC)	928077905115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696416006
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696416013


MSR (Kaltwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6.0	61 mm	63 mm	62	112 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 1CT/4

