



# MHN-TD

## MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Wenn einmal nur geringe Ansprüche die Beleuchtung gestellt werden, sind Sie mit MHN-TD auf der sicheren Seite. Die zweiseitig-gesockelte Metallhalogendampf-Lampe mit Quarzbrenner eignet sich zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	FC2 [FC2]	27 mm	
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	250,0 W
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	95 V
Farbcode	842 [CCT of 4200K]	Spannung (Nom)	95 V
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	370	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate Y (nom.)	365	Mechanik und Gehäuse	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K	Kolbenausführung	Klar
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W	Kolbenform	T27 [T 27 mm]
Farbwiedergabeindex (CRI)	85		

# MHN-TD

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	16 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	277 kWh

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150073400615


Bestellcode	73400615
Material-Nr. (12NC)	928078605121
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500734006
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500183712

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm


## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

# MHN-TD

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

