



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Két végén fejelt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	FC2 [FC2]
Működési helyzet	P45 [Párhuzamos +/-45D vagy vízszintes(HOR)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Színkód	842 [CCT of 4200K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	370
Színérték Y koordinátája (névleges)	365
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	85
O ívhossz (névl.)	27 mm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	250,0 W
Feszültség (névleges)	95 V
Feszültség (névleges)	95 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T27 [T 27 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	16 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	277 kWh

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Teljes terméknev	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Rendelési kód	73400615
Cikkszám (12NC)	928078605121
Helyi kód	MHNTD250

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500734006
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500183712

Méretezett rajza


Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

