



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Flux lumineux	5'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.371
Coordonnée chromatique Y	0.366

Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	7.1 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	50.2 W
Tension (nom.)	91 V
Tension (nom.)	91 V

MASTERCoulour CDM-T Elite

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	5.7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	51 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1519238

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Code EOC	871829120159500
Code de commande	20159500
Code 12NC	928080015131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291201595
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291201601

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7.1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

