



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα και διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα, που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους προσφέροντας ευχάριστο λευκό φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ο χρόνος θερμής επανεκκίνησης μπορεί να φτάσει τα 15 λεπτά. Προτείνεται συνεπώς η χρήση αναφλεκτήρων T15
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	27.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	828 [CCT of 2800K]
Φωτεινή ροή	10.450 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,447

Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,4
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	106 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	88
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	8,5 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	99,0 W
Τάση (ονομ.)	100 V
Τάση (ονομ.)	100 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	12 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	11,6 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	99 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473325

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER CityWh CDO-TT Plus
	100W/828 E40


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER CityWhite CDO-TT Plus
	100W/828 E40
Full EOC	871829112032200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDO-TT100W/828
Κωδικός παραγωγίας	12032200
Αρ. υλικού (12NC)	928082119231
Τοπικός κωδικός	CDO-TT100W/828
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291120322
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291120339

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

