



# MASTER CityWhite CDO-TT

## MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

Lâmpada de cerâmica de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente

### Avisos e Segurança

- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Casquilho                                | E40 [E40]                          |
| Posição de funcionamento                 | UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)] |
| Referência de medição de fluxo           | Sphere                             |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)       | 27.000 hora(s)                     |
| Dados técnicos de luz                    |                                    |
| Código da cor                            | 828 [CCT of 2800K]                 |
| Fluxo luminoso                           | 16.400 lm                          |
| Designação da cor                        | Branco quente (WW)                 |
| Coordenada de cromaticidade X (Nom.)     | 0,447                              |
| Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)     | 0,4                                |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2800 K                             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 110 lm/W                           |
| Color rendering index (CRI)              | 87                                 |
| Comprimento do arco O (nom.)             | 10 mm                              |


| Dados elétricos e de operação      |               |
|------------------------------------|---------------|
| Consumo de energia                 | 148,5 W       |
| Tensão (Nom.)                      | 99 V          |
| Tensão (Nom.)                      | 99 V          |
| Controles e dimerização            |               |
| Regulável                          | Sim           |
| Dados mecânicos e de compartimento |               |
| Acabamento de lâmpada              | Claro         |
| Forma da lâmpada                   | T46 [T 46 mm] |
| Aprovação e aplicação              |               |
| Classe de eficiência energética    | F             |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)   | 15,8 mg       |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)   | 15,8 mg       |
| Consumo de energia kWh/1000 h      | 149 kWh       |

# MASTER CityWhite CDO-TT

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de registro EPREL     | 473327                                  |
| <b>Dados do produto</b>      |                                         |
| Nome de produto da encomenda | MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40  |
| Nome do produto completo     | MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40  |
| Full EOC                     | 871829112034600                         |
| Descrição do código local    | LAMPADA HALETO METALICO CDO-TT-P150W828 |


|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Código de encomenda                     | 928082219231    |
| Nº do material (12NC)                   | 928082219231    |
| Código local                            | CDO-TT-P150W828 |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1               |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8718291120346   |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 12              |
| EAN/UPC - caixa                         | 8718291120353   |

## Desenho dimensional




| Product                                | D (max) | O     | L      | C (max) |
|----------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 | 47 mm   | 10 mm | 132 mm | 211 mm  |

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

