



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico, a eccezione delle lampade da 35 W/942 e 20 W per le quali è necessario utilizzare alimentatori con controllo elettronico.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G12 [G12]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,432
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,395
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	84


Lunghezza arco O (Nom)	7 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	73,2 W
Tensione (Nom)	88 V
Tensione (Nom)	88 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

MASTERC colour CDM-T

Forma lampadina	T19 [T 19 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871869648447000



Descrizione codice locale	CDMT70830NE
Codice d'ordine	48447000
Codice materiale (12NC)	928082305129
Codice locale	CDMT70830NE
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696484470
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696484487

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

