



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα και διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα, που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους προσφέροντας ευχάριστο λευκό φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ο χρόνος θερμής επανεκκίνησης μπορεί να φτάσει τα 15 λεπτά. Προτείνεται συνεπώς η χρήση αναφλεκτήρων T15
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	23.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	28.400 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434

Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	113 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	88
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	12,1 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	250,0 W
Τάση (ονομ.)	99 V
Τάση (ονομ.)	99 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	25 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	25,3 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	250 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473329

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
----------------------------	---


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
Full EOC	871829112197800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDO-TT250W/830
Κωδικός παραγωγέας	12197800
Αρ. υλικού (12NC)	928082319230
Τοπικός κωδικός	CDO-TT250W/830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291121978
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291121985

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

