



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	20 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Valovirta	7 500 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366
Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Kaaren pituus O (nim.)	7,75 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	74,0 W
Jännite (nim.)	96 V
Jännite (nim.)	96 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

