



MASTERC colour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Jajaran produk lampu pelepasan ujung ganda yang kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai dan cahaya kilau yang terang

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Lampu dapat menggunakan control gear elektronik atau elektromagnetik
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Tutup-Dasar	RX7S [RX7s]	88	
Posisi Pengoperasian	P45 [Sejajar +/-45D atau Horizontal(HOR)]	Panjang Busur O (Nom)	
Referensi pengukuran fluks	Sphere	10 mm	
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	16.000 jam	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]	147,0 W	
Flux Cahaya	12.750 lm	Tegangan (Nom)	
Penandaan Warna	Warm White (WW)	98 V	
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,434	Tegangan (Nom)	
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,398	Kontrol dan Peredupan	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Dapat diredupkan	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	87 lm/W	Tidak	
		Mekanis dan Housing	
		Lapisan bohlam	
		Bening	

MASTERColour CDM-TD

Bentuk Bohlam	T22 [T 22mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas Efisiensi Energi	G
Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	10,2 mg
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	10,23 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	147 kWh
Nomor Registrasi EPREL	473334
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


Nama lengkap produk	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Kode produk lengkap	871150019784915
Kode urutan	928083605133
No. Material (12NC)	928083605133
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500197849
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8711500197856

Dimensional drawing




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

