



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)	
Sockel	G12	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	6 mm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbrauch	73,2 W
Lichtstrom	6.200 lm	Spannung (Nom)	88 V
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Spannung (Nom)	88 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,371		


MASTERC colour CDM-T

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473337

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150019927015
Bestellcode	19927015
Material-Nr. (12NC)	928084505131
Lokaler Bestellcode	CDMT70942
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500199270
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500199287



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

