



# MASTERColour CDM-TD



## MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Fod                               | RX7s                                         |
| Driftsposition                    | P45 [Parallel +/-45D eller horisontal (HOR)] |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere                                       |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 16.000 t                                     |
| Lysteknisk                        |                                              |
| Farvekode                         | 942 [CCT of 4200K]                           |
| Lysstrøm                          | 5.450 lm                                     |
| Farvebetegnelse                   | Kold hvid (CW)                               |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,371                                        |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,366                                        |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4200 K                                       |


| Lyseffekt (nominel) (nom.)      | 76 lm/W |
|---------------------------------|---------|
| Farvegengivelsesindeks (CRI)    | 92      |
| Buelængde O (Nom)               | 7 mm    |
| Drift og el                     |         |
| Strømforbrug                    | 71,5 W  |
| Spænding (nom.)                 | 90 V    |
| Spænding (nom.)                 | 90 V    |
| Lysstyringssystemer og dæmpning |         |
| Dæmpbar                         | Nej     |
| Mekanik og armaturhus           |         |
| Pære finish                     | Klar    |

# MASTERColour CDM-TD

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Lyskildeform                            | T22                                   |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                       |
| Energieffektivitetsklasse               | G                                     |
| Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)        | 4,7 mg                                |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)         | 4,8 mg                                |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 72 kWh                                |
| EPREL-registreringsnummer               | 473339                                |
| <b>Produktdata</b>                      |                                       |
| Ordreproduktnavn                        | MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s<br>1CT/12 |
| Det fulde produktnavn                   | MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s<br>1CT/12 |


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                             | 871150020002015 |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2052090833      |
| Ordrekode                                            | 928084705133    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 928084705133    |
| Lokal ordrekode                                      | 2052090833      |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500200020   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12              |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500200037   |

## Målskitse




| Product                            | D (max) | D       | O    | C (max)   |
|------------------------------------|---------|---------|------|-----------|
| MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 | 22 mm   | 0,75 in | 7 mm | 119,63 mm |

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

## MASTERC colour CDM-TD

### Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

