



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Gamma di lampade a scarica molto compatte ad alta efficienza, con attacco singolo, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade 35W/830 è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	G8.5 [G8.5]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	3.100 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398
Temperatura del colore correlata	3000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	79 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Lunghezza arco O (Nom)	5 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	39,1 W
Tensione (Nom)	88 V
Tensione (Nom)	88 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


MASTERC colour CDM-TC

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Quarzo con filtro UV
Forma lampadina	T14 [T 14 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,1 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,1 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	473341
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150020000615
Descrizione codice locale	CDMTC3583
Codice d'ordine	20000615
Codice materiale (12NC)	928085205125
Codice locale	CDMTC3583
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500200006
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500200013


Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

