



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Serie af skærmede højeffektive udladningslyskilder med stabil farvegengivelse i hele levetiden og klart, funklende lys til brug i åbne armaturer

Advarsler og sikkerhed

- Lydkilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PG12-2 [PG12-2]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	16.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	842 [CCT of 4200K]
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	374
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	378
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	89
Buelængde O (Nom)	6 mm


Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T31 [T 31 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7,1 mg

MASTERCoulour CDM-TP

Energiforbrug kWh/1000 t.	81 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Det fulde produkt navn	MASTERCoulour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Full EOC	871150020113315
Beskrivelse af lokal kode	2052090684
Ordrekode	20113315


Materialenr. (12NC)	928085909230
Lokal ordrekode	2052090684
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8711500201133
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500201140

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

