



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	PG12-2 [PG12-2]	6 mm	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]	Energieverbrauch	73.2 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate X (Nom)	374	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate Y (nom.)	378		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbwiedergabeindex (CRI)	89		
		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenausführung	Klar
		Kolbenform	T31 [T 31 mm]

MASTERCoulour CDM-TP

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	7.1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	81 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020113315


Bestellcode	20113315
Material-Nr. (12NC)	928085909230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201133
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500201140

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32.00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram – MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

