



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Védett, nagy hatékonyságú kisüléses lámpák tartósan stabil színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel, nyitott lámpatestekhez

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpákhoz elektronikus vagy elektromágneses előtét használható.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	PG12-2 [PG12-2]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h
Technikai adatok	
Színkód	842 [CCT of 4200K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	374
Színérték Y koordinátája (névleges)	378
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	77 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	89


O ívhossz (névl.)	6 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	73,2 W
Feszültség (névleges)	90 V
Feszültség (névleges)	90 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T31 [T 31 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energihatékonysági osztály	G

MASTERColour CDM-TP

Higanytartalom (Hg) (névleges)	7,1 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	81 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Teljes terméknev	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Full EOC	871150020113315


Rendelési kód	20113315
Cikkszám (12NC)	928085909230
Helyi kód	CDMTP70942
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500201133
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201140

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

