



CDM-SA/R

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Die beste Werbeprojektion verliert an Wirkung, wenn die Farbwiedergabe nicht stimmt. Verlassen Sie sich deshalb auf Philips MASTERColour-Technologie. Mit einer besonders hohen Lichtausbeute, ausgezeichneter Farbwiedergabe und kurzem Lichtbogen erfüllt sie alle Anforderungen von Spezialanwendungen.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	6'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom (min.)	2'295 lm
Lichtstrom	2'550 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.366
Farbkoordinate Y (nom.)	0.353
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	16.1 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	96


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	158.0 W
Lampenstrom (Nom)	1.76 A
Spannung (Nom)	106 V
Spannung (Nom)	106 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Gesamt-Produktcode	871150020150800
Bestellcode	20150800
Material-Nr. (12NC)	928086805303
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900783490


Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500201508

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95.3 mm	280 mm	106 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

