



CDM SA/R

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Lámparas de descarga reflectoras compactas con bulbo exterior de cuarzo

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	6.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Flujo lumínico (mín.)	2.295 lm
Flujo luminoso	2.550 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,366
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,353
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	16,1 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	96
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	158,0 W

Corriente de lámpara (nom.)	1,76 A
Voltaje (nom.)	106 V
Voltaje (nom.)	106 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Nombre completo del producto	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Código de pedido	20150800
Código 12NC	928086805303
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900783490
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500201508


CDM SA/R

Plano de dimensiones



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

