



CDM

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Tökéletes színvisszaadásuk és hosszú élettartamuk miatt ezek a kerámia kisülőcsöves fémhalogén-lámpák ideális megoldást jelentenek a dekorációs és kirakatvilágításhoz, illetve úszómedencék megvilágításához. Színváltós fényvetőkbe is beszerelhetők.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	6 000 h

Technikai adatok	
Színkód	942 [CCT of 4200K]
Fényáram (minimum)	2 295 lm
Fényáram	2 550 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,366
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,353
Korrelált színhőmérséklet (név.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	16,1 lm/W


Színvisszaadási index (CRI)	96
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	158,0 W
Fényforrás árama (névleges)	1,76 A
Feszültség (névleges)	106 V
Feszültség (névleges)	106 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Teljes terméknév	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Rendelési kód	20150800
Cikkszám (12NC)	928086805303
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900783490
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201508

Méretezett rajza



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

