



CDM

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Kompakt reflektor damplampe med kvarts ytterkolbe

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	6 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Lysytelse (min.)	2 295 lm
Lysytelse	2 550 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,366
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,353
Korreleret fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	16,1 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	96
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	158,0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,76 A
Spenning (nom.)	106 V


Spenning (nom.)	106 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Fullstendig produktnavn	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Lokal kodebeskrivelse	3858361
Bestillingskode	20150800
Materialenr. (12NC)	928086805303
Lokal bestillingskode	3858361
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900783490
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500201508

Målskisse



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

