



CDM

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Med perfekt färgåtergivning och lång livslängd är dessa keramiska metallhalogenlampor av urladdningstyp idealiska för belysningsystem med fiberoptik i butiksskyltning, dekorationsbelysning och belysning av simbassänger. Kan användas i färgskiftande strålkastare.

Varning och Säkerhet

- Det är höst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	6 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde (min)	2 295 lm
Ljusflöde	2 550 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,366
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,353
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	16,1 lm/W
Färgåtergivningsindex	96


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	158,0 W
Lampström (nom)	1,76 A
Spänning (nom)	106 V
Spänning (nom)	106 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Fullständigt produktnamn	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Beskrivning av lokal kod	8348501
Beställningsnummer	20150800
Materialnummer (12NC)	928086805303
Lokal kod	8348501
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900783490
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500201508

Måttskiss



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

