



# MASTERColour CDM-TP

## MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Serie af skærmede højeffektive udladningslyskilder med stabil farvegengivelse i hele levetiden og klart, funklende lys til brug i åbne armaturer

### Advarsler og sikkerhed

- Lydkilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                               | PG12-2                                    |
| Driftsposition                    | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 16.000 t                                  |
| Lysteknisk                        |                                           |
| Farvekode                         | 830 [CCT of 3000K]                        |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)                            |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 428                                       |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 401                                       |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K                                    |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 82 lm/W                                   |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 80                                        |
| Buelængde O (Nom)                 | 7 mm                                      |


| Drift og el                      |        |
|----------------------------------|--------|
| Strømforbrug                     | 73,2 W |
| Spænding (nom.)                  | 90 V   |
| Spænding (nom.)                  | 90 V   |
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |        |
| Dæmpbar                          | Nej    |
| Mekanik og armaturhus            |        |
| Pære finish                      | Klar   |
| Lyskildeform                     | T31    |
| Godkendelse og anvendelsesområde |        |
| Energieffektivitetsklasse        | G      |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 5,2 mg |

## MASTERCoulour CDM-TP

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 81 kWh                               |
| <b>Produktdata</b>        |                                      |
| Ordreprodukt navn         | MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12 |
| Det fulde produkt navn    | MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12 |
| Full EOC                  | 871150020127015                      |
| Beskrivelse af lokal kode | 2052090655                           |
| Ordrekode                 | 928086909230                         |


|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 928086909230  |
| Lokal ordrekode                                      | 2052090655    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500201270 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500201287 |

### Målkitse



| Product                              | D (max)  | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|--------------------------------------|----------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12 | 32,00 mm | 7 mm | 89 mm   | 93 mm   | 91 mm | 149 mm  |



### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

## MASTERColour CDM-TP

### Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

