



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Serie af skærmede højeffektive udladningslyskilder med stabil farvegengivelse i hele levetiden og klart, funklende lys til brug i åbne armaturer

Advarsler og sikkerhed

- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Buelængde O (Nom)	
Fod	PGX12-2 [PGX12-2]	9 mm	
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	16.000 t	Strømforbrug	150,1 W
Lysteknisk		Spænding (nom.)	98 V
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Spænding (nom.)	98 V
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	444	Dæmpbar	Nej
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	407	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Pære finish	Klar
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W	Lyskildeform	T31 [T 31 mm]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	86		

MASTERCoulour CDM-TP

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	15 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	165 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Det fulde produkt navn	MASTERCoulour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020125615


Beskrivelse af lokal kode	2052090668
Ordrekode	20125615
Materialenr. (12NC)	928087009230
Lokal ordrekode	2052090668
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500201256
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500201263

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

