



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	PGX12-2 [PGX12-2]	Bogenlänge O (Nom)	9 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16'000 Stunde(n)	Energieverbrauch	150.1 W
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	98 V
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	98 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	444	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate Y (nom.)	407		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	88 lm/W		

MASTERCoulour CDM-TP

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T31 [T 31 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	15 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	165 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020125615
Bestellcode	20125615
Material-Nr. (12NC)	928087009230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201256
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500201263

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32.00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

