



MASTERCcolour CDM-TP

MASTERCcolour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERCcolour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	PGX12-2 [PGX12-2]	86	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Bogenlänge O (Nom)	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	9 mm	
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	150,1 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	98 V
Farbkoordinate X (Nom)	444	Spannung (Nom)	98 V
Farbkoordinate Y (nom.)	407	Lichtregelung und Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (nom.)	88 lm/W		

MASTERC colour CDM-TP

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T31 [T 31 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	15 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	165 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020125615
Bestellcode	20125615
Material-Nr. (12NC)	928087009230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201256
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500201263

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

