



MasterColor CDM-TM

CDM20/TM/830 12PK

Voici la plus petite lampe céramique à halogénure métallisé de 20 W combinée au ballast électronique unique e-Vision®. Visuellement agréable et financièrement intéressant, de manière à ce que toute l'attention soit tournée vers votre marchandise et non vers le plafond.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	PGJ5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,433
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,392
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	87
Longueur de l'arc O (nominal)	3 mm


Fonctionnement et électricité	
Consommation	22,1 W
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T13.3
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,4 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	24 kWh

MasterColor CDM-TM

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM20/TM/830 12PK
Nom complet du produit	CDM20/TM/830 12PK
Code de commande	140400
Numéro de matériau (12 CN)	928087905115
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677140403
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677140408

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM20/TM/830 12PK	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CDM20/TM/830 12PK




Spectral Power Distribution Colour - CDM20/TM/830 12PK

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM20/TM/830 12PK



Lumen Maintenance Diagram - CDM20/TM/830 12PK

