



# MASTERCcolour CDM-Tm Mini



## MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsskytelse (IEC61167 og IEC62035)
- Brug kun Philips elektronisk forkobling HID PV mini PGJ5 20W til 20W PGJ5 lyskilde
- Brug kun Philips elektronisk forkobling HID PV mini PGJ5 35W til 35W PGJ5 lyskilde
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGJ5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknik	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.600 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434

Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	72 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	87
Buelængde O (Nom)	3 mm
Drift og el	
Strømforbrug	22,1 W
Spænding (nom.)	100 V
Spænding (nom.)	100 V

# MASTERC colour CDM-Tm Mini

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13.3

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	473347

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
------------------	--



Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Full EOC	871150020751715
Beskrivelse af lokal kode	2053665995
Ordrekode	928087905130
Materialenr. (12NC)	928087905130
Lokal ordrekode	2053665995
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500207517
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500207524

## Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830  
PGJ5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-Tm Mini

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

