

PHILIPS

Lighting



MASTER CosmoWhite CPO-TW



MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Νέα γενιά λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και παρέχουν αποδοτικό και ευχάριστο λευκό φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	PGZ12
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	30.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	728 [CCT of 2800K]
Φωτεινή ροή	17.600 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,447
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,4

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	125 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	72
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	22 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	141,0 W
Τάση (ονομ.)	94 V
Τάση (ονομ.)	94 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T19

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3,9 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,9 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	141 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473349

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
-----------------------------	---


Πλήρες όνομα προϊόντος	MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Full EOC	871150020853815
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CPO-TW/140/728
Κωδικός παραγγελίας	20853815
Αρ. υλικού (12NC)	928088805127
Τοπικός κωδικός	CPO-TW/140/728
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500208538
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500208545

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

