



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12 [G12]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	27'750 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.434


Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	111 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Bogenlänge O (Nom)	12.3 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250.0 W
Spannung (Nom)	95 V
Spannung (Nom)	95 V

MASTERC colour CDM-T

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T24 [T 24 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	27.5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	27.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	250 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473350



Abmessungsskizzen



Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020801915
Bestellcode	20801915
Material-Nr. (12NC)	928089805131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500208019
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500208026

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12.3 mm	71.5 mm	73.5 mm	72.5 mm	135 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

