




ML

ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Kevertfényű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság


• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	VBU/VBD30 [Függőleges, vagy talppal felfelé/talppal lefelé +/-30D]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	385
Színérték Y koordinátája (névleges)	391
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3300 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	10,0 lm/W
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	104,0 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrás anyaga	Lágy üveg
Fényforrásbúra formája	B70 [B 70 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	100 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Teljes terméknév	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018048330
Rendelési kód	18048330
Cikkszám (12NC)	928090056891
Helyi kód	ML100
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500180483
Számláló – csomag külső dobozonként	24
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500180490

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24	71 mm	155 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Élettartam



Life Expectancy Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24