



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerer det elegante og unikke design fra 111 mm halogenreflektorlampen med den lange levetid samt den høje effektivitet og det klare, hvide lys fra MASTERColour CDM-serien

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Må kun bruges med elektronisk forkobling. 35W/830 lamper kan også bruge elektromagnetisk forkobling

Produkt data


Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Fod	GX8.5 [GX8.5]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	58 %
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]		625 lm
Skiftcyklus	800	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	9.000 t	Strømforbrug	20 W
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Spænding (nom.)	101 V
Spredningsvinkel (nom.)	24 °	Spænding (nom.)	101 V
Lysstyrke (nom.)	4.700 cd	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Dæmpbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,438	Mekanik og armaturhus	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,392	Pære finish	Reflektor
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lyskildeform	R111 [R 111 mm]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	87		

MASTERC colour CDM-R111

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Det fulde produkt navn	MASTERC colour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Full EOC	871150020951110



Ordrekode	20951110
Materialenr. (12NC)	928093205330
Lokal ordrekode	2053665458
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500209511
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711500209528

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

