



MASTERCcolour CDM-R111

MASTERCcolour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERCcolour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERCcolour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	GX8.5 [GX8.5]		87
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	58 %
Schaltzyklus	800	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	625 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	20 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstärke (Nom)	4.700 cd	Spannung (Nom)	101 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	101 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,438	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,392	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		

MASTERC colour CDM-R111

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111 [R 111 mm]

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	2,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
---------------------	---

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Gesamt-Produktcode	871150020951110
Bestellcode	20951110
Material-Nr. (12NC)	928093205330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500209511
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500209528

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

