



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnetiske forkoblinger

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX8.5 [GX8.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	800
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysintensitet (nom.)	4 700 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,438
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,392
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	87


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	58 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	625 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spenning (nom.)	101 V
Spenning (nom.)	101 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Reflektor

MASTERCoulour CDM-R111

Lyspæreform	R111 [R 111 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Fullstendig produktnavn	MASTERCoulour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6


Full EOC	871150020951110
Bestillingskode	20951110
Materialenr. (12NC)	928093205330
Lokal bestillingskode	3858310
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500209511
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500209528

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

