



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

A MASTERColour CDM-R111 combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.

Avisos e Segurança

- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W/830 também podem utilizar controlo electromagnético.

Dados do produto


Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	GX8.5 [GX8.5]	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	58 %
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]		625 lm
Ciclo de comutação	800	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h	Consumo de Energia	20 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Tensão (Nom.)	101 V
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °	Tensão (Nom.)	101 V
Intensidade luminosa (Nom.)	4.700 cd	Controlos e regulação	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Regulável	Não
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,438	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,392	Acabamento da lâmpada	Refletora
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		
Color rendering index (CRI)	87		

MASTERColour CDM-R111

Formato da lâmpada	R111 [R 111 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	22 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6



Código do produto completo	871150020951110
Código de encomenda	20951110
N.º material (12NC)	928093205330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500209511
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500209528

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

