



MASTERColour CDM-R111

MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Лампы MASTERColour CDM-R111 сочетают стильный внешний вид галогенных ламп, оснащенных алюминиевым отражателем диаметром 111 мм, с длительным сроком службы, высокой светоотдачей и искрящимся белым светом, характерным для ламп серии MASTERColour CDM

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/830 можно использовать с ЭМПРА.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX8.5 [GX8.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Цикл переключения	800
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	24°
Сила света (ном.)	4 700 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,438
Координата цветности Y (ном.)	0,392
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	87

Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	58 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	625 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	20 Вт
Время прогрева до 60 % света	120 с
Напряжение (ном.)	101 Вт
Напряжение (ном.)	101 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Отражатель
Форма колбы	R111 [R 111 мм]


MASTERC colour CDM-R111

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Полное название продукта	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6


Полный код продукта	871150020951110
Код заказа	928093205330
Материал № (12NC)	928093205330
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500209511
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500209528

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 мм	95 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

