



MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERColour CDM-TT steht für besonders hohe Farbwiedergabe und schafft so eine angenehme Atmosphäre im Außenbereich.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzer muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	E40 [E40]	Spannung (Nom)	93 V
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Spannung (Nom)	93 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20'000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Nein
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate X (Nom)	392	Kolbenform	T46 [T 46 mm]
Farbkoordinate Y (nom.)	372	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K	Quecksilbergehalt (Nom)	10.4 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	159 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	96	Produktdaten	
Bogenlänge O (Nom)	8 mm	Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Energieverbrauch	145.0 W		

MASTERC colour CDM-TT

Gesamt-Produktcode	871150020967215
Bestellcode	20967215
Material-Nr. (12NC)	928093709230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500209672




Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500209689

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERCcolour CDM-TT

