



MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lampade a scarica ad alta intensità con tubo a scarica CDM all'interno di una lampada SON con bulbo esterno tubolare trasparente

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Lunghezza arco O (Nom)		8 mm	
Attacco	E40 [E40]	Funzionamento e parte elettrica			
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Consumo energetico	145,0 W		
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore	Tensione (Nom)	93 V		
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	93 V		
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Controlli e dimmerazione			
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	No		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	392	Meccanica e corpo			
Coordinata cromatica Y (Nom)	372	Finitura lampadina	Trasparente		
Temperatura del colore correlata	4200 K	Forma lampadina	T46 [T 46 mm]		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	77 lm/W				
Indice di resa cromatica (CRI)	96				

MASTERC colour CDM-TT

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	10,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	159 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Full EOC	871150020967215



Codice d'ordine	20967215
Codice materiale (12NC)	928093709230
Codice locale	CDMTT150942
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500209672
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500209689

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERC colour CDM-TT

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

