



MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Wysokoprężne lampy wyładowcze z jarznikiem CDM umieszczonym w podłużnej, przezroczystej zewnętrznej bańce SON

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznymi lub elektromagnetycznymi statecznikami
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	392
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	372
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77 lm/W


Wskaźnik oddawania barw (CRI)	96
Długość łuku O (Nom)	8 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	145,0 W
Napięcie (Nom)	93 V
Napięcie (Nom)	93 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

MASTERColour CDM-TT

Kształt bańki	T46 [T 46 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	10,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	159 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12



Full EOC	871150020967215
Kod zamówienia	20967215
Materiał Nr (12NC)	928093709230
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500209672
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500209689

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERColour CDM-TT

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

