



MASTERColour CDM-TT

MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lámparas de descarga de alta intensidad con un tubo de descarga cerámico dentro de un bulbo exterior tubular transparente de lámpara SON

Avisos e Segurança

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40 [E40]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	392
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	372
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77 lm/W
Color rendering index (CRI)	96


Comprimento do arco O (nom.)	8 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	145,0 W
Tensão (Nom.)	93 V
Tensão (Nom.)	93 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T46 [T 46 mm]

MASTERC colour CDM-TT

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	10,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	159 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Full EOC	871150020967215
Descrição do código local	MASTERC colour CDM-TT 150W/942 E40 1SL


Código de encomenda	928093709230
Nº do material (12NC)	928093709230
Código local	CDM-TT-150W942
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500209672
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8711500209689

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

MASTERCcolour CDM-TT

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

