



MasterColor CDM-TM

CDM 35/TM/930

Voici la plus petite lampe céramique à halogénure métallisé de 20 W combinée au ballast électronique unique e-Vision®. Visuellement agréable et financièrement intéressant, de manière à ce que toute l'attention soit tournée vers votre marchandise et non vers le plafond.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	PGJ5	Consommation	39,1 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Tension (nom.)	96 V
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Tension (nom.)	96 V
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]	Intensité variable	Non
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,436	Finis des ampoules	Transparent
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,396	Forme de l'ampoule	T13.3
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Approbation et utilisation	
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,74 mg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	91	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	43 kWh
Longueur de l'arc O (nominal)	4 mm		

MasterColor CDM-TM

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM 35/TM/930
Nom complet du produit	CDM 35/TM/930
Code de commande	211391
Numéro de matériau (12 CN)	928093905115
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677211394
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677211399

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM 35/TM/930	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CDM 35/TM/930




Spectral Power Distribution Colour - CDM 35/TM/930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM 35/TM/930



Lumen Maintenance Diagram - CDM 35/TM/930

