



MASTERColour CDM-Tm Mini



MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου μονού άκρου με κεραμικό σωλήνα και υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Για το λαμπτήρα 20W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 20W
- Για το λαμπτήρα 35W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 35W
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	PGJ5
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	12.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	3.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434

Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	77 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	91
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	4 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,1 W
Τάση (ονομ.)	96 V
Τάση (ονομ.)	96 V

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T13.3

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,7 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,74 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	40 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473353

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12
Full EOC	871150021149115
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-TM35W/930
Κωδικός παραγωγέας	21149115
Αρ. υλικού (12NC)	928093905130
Τοπικός κωδικός	CDM-TM35W/930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500211491
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500211507

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930
PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

