



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)	
Sockel	G12 [G12]	0.366	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	4200 K	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	
Lichttechnische Daten		105 lm/W	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	
Lichtstrom	26'250 lm	91	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Bogenlänge O (Nom)	
Farbkoordinate X (Nom)	0.371	12.3 mm	
Betrieb und Elektrik		Energieverbrauch	
		250.0 W	
		Spannung (Nom)	
		93 V	
		Spannung (Nom)	
		93 V	


MASTERC colour CDM-T

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T24 [T 24 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	20 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	20.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	250 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473354

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150021112515
Bestellcode	21112515
Material-Nr. (12NC)	928094205131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500211125
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500211132



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12.3 mm	71.5 mm	73.5 mm	72.5 mm	135 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

