



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Lámparas de descarga compactas de alta eficacia que emiten una luz blanca brillante y estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas pueden utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas 35 W/942 y 20 W, que deben usar equipos de control electrónicos.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	G12	77 lm/W	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	
Referencia de medición de flujo	Sphere	84	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)	Longitud de arco O (nom.)	
		5 mm	
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	842 [CCT of 4200K]	Consumo de energía	
Flujo luminoso	3.000 lm	39,1 W	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Voltaje (nom.)	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371	85 V	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366	Voltaje (nom.)	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K	85 V	
		Controles y regulación	
		Regulable	
		No	

MASTERC colour CDM-T


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473355

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12





Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Full EOC	871150021126215
Código de pedido	21126215
Código 12NC	928094305125
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500211262
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500211279

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


MASTERC colour CDM-T

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

