



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G12 [G12]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	842 [CCT of 4200K]
Flux lumineux	3 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366

Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	84
Longueur d'arc O (nom.)	5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,1 W
Tension (nom.)	85 V
Tension (nom.)	85 V

MASTERCoulour CDM-T

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19 [T 19 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473355

Données du produit





Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Code EOC	871150021126215
Code de commande	21126215
Code 12NC	928094305125
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500211262
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500211279

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques







Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




MASTERC colour CDM-T

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T

