



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W/830 Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G8,5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	5'800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.371

Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	79 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	89
Bogenlänge O (Nom)	5 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73.2 W
Spannung (Nom)	88 V
Spannung (Nom)	88 V

MASTERCoulour CDM-TC

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	UV-Block, Quarz
Kolbenform	T14
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473356


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Gesamt-Produktcode	87115002127515
Bestellcode	21275715
Material-Nr. (12NC)	928094605131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500212757
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500212764

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

