



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Kevertfényű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	VBU/VBD30 [Függőleges, vagy talppal felfelé/talppal lefelé +/-30D]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	371
Színérték Y koordinátája (névleges)	380
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3600 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	17 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	65
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	165,0 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrás anyaga	Lágy üveg
Fényforrásbúra formája	BF75 [BF 75 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	13 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	160 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Teljes terméknév	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018135030
Rendelési kód	18135030
Cikkszám (12NC)	928095056891
Helyi kód	ML160
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500181350


Számláló – csomag külső dobozonként	24
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500181367

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Élettartam



Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

